

Rychlé gravimetrické stanovení vlhkosti

Gravimetrické vlhkoměry

MAC, MAX

Standardní ohřev do 160 °C, automatické ukončení sušícího procesu dle předem nastavených kritérií, externí kalibrace



Rozdíly mezi vlhkoměry MAC a MAX jsou:

- MAC jsou vybaveny LCD, MAX grafickým displejem
- max. váživost u MAC jsou dle typu 50 – 210 g, u MAX 50 g

Sušící váhy jsou měřicí zařízení navržené pro určování vlhkosti obsažené v relativně malých vzorcích různých materiálů.

Sušící váhy MAC/MAX se vyznačují:



- snadnou obsluhou
- sušící profily (standard, rychlý, krokový, klidný)
- dokončovací mód (manuální, stabilní vlhkost, automatický, určený časem)
- GLP/GMP tisky a zprávy
- halogenová sušící lampa nebo infrazářič
- pro standardní i nestandardní aplikace
- optimalizovaný provoz díky vlastnostem halogenových lamp



Vzorek je měřen s přesností 0,001% (0,001% pro vzorek o hmotnosti 1,5 g).
Maximální sušící teplota je 160 °C (za příplatek max. 250 °C).

Sušící váhy jsou určeny pro vážení s hliníkovými vážícími miskami o průměru 90 mm.

Technická data:				
	MAC 50/1	MAC 50	MAC 110	MAC 210
Max kapacita	50 g	50 g	110 g	210 g
Jednotky	0,1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Rozsah táry	-50 g	-50 g	-110 g	-210 g
Max. hmotnost vzorku	50 g	50 g	110 g	210 g
Přesnost odečtu sušení	0,01 / 0,001 %		0,01 %	
Rozměry sušící komory	120×120×20 mm			
Velikost misky	ø 90 mm			
Rozsah sušící teploty	max. 160° C (volitelně max. 230° C)			
Sušící módy	4 sušící módy (standard, rychlý, krokový, klidný)			
Možnosti automatického vypnutí	3 módy (manuální, automatický, určením času)			
Dodatečné funkce	Identifikace vzorku			
Výkon topného zařízení	400 W			
Pracovní teplota	+15° - +40 °C			
Napájení	230V 50Hz AC			
Displej	LCD (podsvícený)			



Technická data:

	MAX 50/1	MAX 50
Max kapacita	50 g	50 g
Jednotky	0,1 mg	1 mg
Rozsah táry	-50 g	-50 g
Max. hmotnost vzorku	50 g	50 g
Přesnost odečtu sušení	0,01/0,001 % (0,001 % pro vzorky do 1,5 g)	
Rozměry sušící komory	120×120×20 mm	
Velikost misky	ø 90 mm	
Rozsah sušící teploty	max. 160° C (volitelně max. 230° C)	
Sušící módy	4 sušící módy (standard, rychlý, krokový, klidný)	
Možnosti automatického vypnutí	3 módy (manuální, automatický, určením času)	
Dodatečné funkce	Identifikace vzorku, diagram sušení	
Výkon topného zařízení	400 W	
Pracovní teplota	+15° - +40 °C	
Napájení	230V 50Hz AC	
Displej	grafický (podsvícený)	

Prodejce:

MEZOS, spol. s r. o.
 Třída Edvarda Beneše 573
 500 12 Hradec Králové, Czech Republic
 tel. / fax.: (+420) 491 424 788
 e-mail: mezos@mezos.cz, www.mezos.cz